





# amper-lyon

- \* forme moderne
- \* lecture facile
- \* robustesse du mouvement indépendant
- \* façade altulite artistique
- \* décor du cache mouvement




48 × 48




60 × 60

72 × 72



40 × 18







ets camille mercier

société à responsabilité limitée au capital de 820 000 f


54 rue sébastien-gryphe  
69 lyon 7<sup>e</sup>

téléphone lyon (78) 72-36-04

Désignation Dimensions face avant	Modèles en Voltmètres et Ampèremètres	Encombrement
<b>ERT 4</b> 40×18	<ul style="list-style-type: none"> <li>— mouvement ferromagnétique pour courant alternatif 50 Hz et courant continu, indépendant du bobinage et cadran plastique, d'où sécurité et robustesse</li> <li>— cadran translucide</li> <li>— amortissement Bté SGDG sur demande.</li> </ul>	<p><b>ERT 4</b></p> 
<b>EC 4</b> 48×48	<p>Même caractéristique que l'ERT 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fixation par deux clips rapides</li> <li>— partie inférieure de la face avant colorée par un plastron amovible.</li> </ul>	
<b>EC 6</b> 60×60	<p>Mouvement ferromagnétique Même caractéristique que l'ERT 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fixation par quatre clips rapides</li> <li>— partie inférieure de la face avant colorée par un plastron amovible</li> </ul> <p>Mouvement à cadre mobile</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— boîtier assurant le blindage de l'appareil.</li> </ul>	<p><b>EC 4</b></p> 
<b>EC 7</b> 72×72	<p>Mouvement ferromagnétique : même caractéristique que l'ERT 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fixation par deux goujons et écrous</li> <li>— blindage de l'appareil sur demande</li> <li>— partie inférieure de la face avant colorée.</li> </ul> <p>Mouvement à cadre mobile pour courant continu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— boîtier assurant blindage de l'appareil</li> <li>— étanche</li> <li>— partie inférieure face avant colorée</li> <li>— aiguille couteau, miroir de parallaxe et pivotage antichoc sur demande.</li> </ul>	<p><b>EC 6</b></p> 

### Encombrement **EC 7**

magnétoélectrique



ferromagnétique

